

HDL-PC ÉS HDL-R

Maximalizálja a csepegtető rendszer élettartamát tartós alapanyagú, nyomáskompenzált termékkel, tiszta- és újrahasznosított víznél egyaránt.

FŐBB ELŐNYÖK

- A nyomáskompenzált csepegtető testeknek köszönhetően egyenletes vízeloszlás jön létre
- Visszacsapó szelepek megakadályozzák a víz kifolyását akár 1,8 m szintkülönbségig
- Színjelölt csíkok az átfolyó vízmennyiségek könnyebb beazonosíthatósága érdekében
- Az UV stabilitás megnöveli a termékek élettartamát
- A feszesen bevont tekercsek sértetlenek maradnak, ezzel a telepítés egyszerűvé és gyorsá válik
- Eldugulásbiztos, szabadalmaztatott csepegtető testek, többszörös bemeneti szűrővel, széles turbulens labirintussal és teljes méretű kimenettel
- Lila csíkokkal azonosított újrahasznosított vízzel működő termék (HDL-R) elősegíti a beazonosítást, ha nem ivóvizet használ

TERMÉKLEÍRÁS

- Kapható vízhozam: 2,1 és 3,4 l/óra
- Csepegtető testek távolságai lehetnek: 30, 45 vagy 60 cm
- Csövek méretei: 16,76 mm x 14,22 mm (külső x belső átmérő)
- Csepegtető test nélküli változat is kapható (HDL-BLNK)

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Ajánlott nyomástartomány: 1,0 - 4,2 bar; 100-420 kPa
- Ajánlott vízsűrűs minimum 120 mesh (125 µm)
- Garanciális idő: a gyártástól számított 5 év (további 2 év környezeti hatás okozta szakadásra)

HDL - A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE: RENDELÉSHEZ 1 + 2 + 3 + 4

1	Modell	2	Osztástávolság	3	Hossz	4	Választható kialakítások
	HDL-06 = 2,1 l/óra vízkijuttatás	12 = 30 cm	250 = 75 m	PC = Nyomáskompenzált			
	HDL-9 = 3,4 l/óra vízkijuttatás	18 = 45 cm	500 = 150 m	R = Újrahasznosított vízhez (elérhető a 2,1 és 3,4 l/órás típusoknál)			
		24 = 60 cm	1K = 300 m				

Példa:

HDL-09-12-1K-PC = 3,4 l/óra, 30 cm-es osztással, 300 m-es tekercs nyomáskompenzált testekkel
Megjegyzés: Két HDL-PC termék kapható 30 m-es tekercsekben: HDL-06-12-100-PC és HDL-09-12-100-PC

LEFEKTETHETŐ LEGHOSSZABB SZAKASZ

HDL-PC/HDL-R - 1,5l/óra				HDL-PC/HDL-R - 2,1l/óra				HDL-PC/HDL-R - 3,4l/óra			
Nyomás (bar; kPa)	Csepegtető testek távolsága (cm)			Nyomás (bar; kPa)	Csepegtető testek távolsága (cm)			Nyomás (bar; kPa)	Csepegtető testek távolsága (cm)		
1,0; 100	87	123	156	1,0; 100	72	101	129	1,0; 100	50	71	89
2,0; 200	125	177	224	2,0; 200	103	147	186	2,0; 200	72	101	128
3,0; 300	149	210	266	3,0; 300	123	174	220	3,0; 300	85	120	153
4,0; 400	167	235	299	4,0; 400	137	194	247	4,0; 400	96	134	171



HDL-PC



HDL-R (Újrahasznosított vízzel)

Külön rendelhető színben az újrahasznosított vízhez, csak 17 mm-es csőhöz



HUNTER CSEPEGTETŐ CSŐ SZÍNKÓDOK

A CSÍK SZÍNE

- Fekete - 3,4 l/óra
- Szürke - 2,1 l/óra
- Lila - újrahasznosított vízzel működő

A CSŐ SZÍNE

- HDL-CV - sötétbarna cső, nyomáskompenzált visszacsapó szeleppel